



マイクロ스코プ用アクセサリ


アクセサリ

計測ソフト

■SK-Measure 68,000円(税抜) (※校正スケール付)

簡単な操作で計測ができる簡易計測ソフトです。

対応OS: Windows7,8,10 (32,64bit)





マウスホイールを回すだけで画面表示倍率(デジタルズーム)が簡単に切替ができますので精密な位置合わせが可能です。
マウスカーソルを中心として拡大(縮小)します。



フットスイッチに対応!
画像の保存がフットスイッチで出来ます。

☆ワンボタンで校正値の設定ができます。

付属の自動校正円スケールを使用して、簡単に校正値設定ができます。



校正値線で全体を囲み、“X”、“Y”に数値を入力し、
自動 ボタンで設定します。

※自動校正可能倍率は、30倍～240倍までです。
それ以外の倍率は手動での校正値設定となります。

☆計測データも保存可能


- 測定した値はCSV形式で保存できますので、市販の表計算ソフトでも読み出しできます。
測定結果はテンプレートとして保存できます。
- 画像と測定したデータを別に保存して、前回の計測データをテンプレートとして使用する事ができます。
(測定値はその時に使用している校正値を元に表示します。)

ピント合わせの波形表示



ピントが合うとグラフの山が高く表示。

基準用のクロスカーソルを複数表示



任意の位置に座標で指定できます。


グリッドを表示



任意のサイズでグリッド表示ができます。

計測ソフト用 ガラススケール

各5,000円(税抜) 計測ソフトの校正(キャリブレーション)に使用します。



品 名	ピッチ	スケールの長さ	中心円	線幅	各円の直径精度
R1121-19	0.5×0.5(±0.01)	10×10 (±0.02)	0.01	0.01	±0.01
R1141-19	0.1×0.1(±0.005)				
R1161-19	0.2×0.2(±0.01)				
自動校正用A	0.1 ±0.01		φ0.2 (±0.005)	0.1	±0.01
自動校正用B			φ0.4 (±0.005)		

単位(mm)

計測ソフトSK-Measureには、自動校正用A(またはB)スケールが付属しています。


アクセサリ

フォーカス合成・計測ソフト


■WinROOF2018-mini 100,000円(税抜)

凹凸があり画像内でピントがボケてしまうような観察物でも、マイクロ스코プのハンドルを回すだけで手軽に全焦点画像が生成されます。
また、ハレーション除去・HDR合成・画像連結・オートキャリブレーションなど、使い勝手の良い機能が充実しています。

対応OS: Windows7,8,10(32,64bit)



フォーカス合成なし



フォーカス合成あり

豊富な寸法計測ツール ※一部掲載



2点間距離



平行線間距離



直線距離



ポリゴンライン距離



円中心距離



ポイント座標



3点指定角度



4点指定角度



中心指定円



3点指定円



矩形



楕円

