



FHDモニタで観察する

**HDMI
接続**

SKM-Z200C-FHD2 319,000円 (税込 350,900円)

ズーム式マイクロ스코ープ

***1920 x 1080P 高解像度**

倍率の高いx85~x510において作動距離60mmを確保

光学倍率	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
モニタ上の倍率 21.5" (FHD)	85	170	255	340	425	510
観察範囲 (約mm)	5.50 x 3.09	2.75 x 1.55	1.83 x 1.03	1.38 x 0.77	1.10 x 0.62	0.92 x 0.52

作動距離：60mm

SKL-D コンバージョンレンズ
x0.5使用時、観察範囲は倍に、
SKL-E コンバージョンレンズ
x2.0使用時、観察範囲は半分になります

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5 ¥27,000 (税込¥29,700) 取付時モニタ倍率x42.5~x255 (作動距離110mm)

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0 ¥34,000 (税込¥37,400) 取付時モニタ倍率x170~x1020 (作動距離26mm)

*コンバージョンレンズは別売です。

<仕様>

項目	仕様
撮像素子	1/2.8" 2.16Mega pixel カラーCMOS
出力画素数	1920 (H) X1080 (V)
走査方式	プログレッシブ
ビデオ出力	DVI 1.0準拠 RGB (HDMIコネクタ接続)
電源入力電圧	+9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)
動作温度&湿度	温度：0°C~40°C 湿度：0~85% (結露無きこと)

*HDMI 接続モニタ (オプション) もあります。



*モニタ&ケーブルはセットに含まれません

**HDMI
接続**

SKM-Z300C-FHD2 278,000円 (税込 305,800円)

ズーム式マイクロ스코ープ

***1920 x 1080P 高解像度**

作業しやすい作動距離88mm、顕微鏡作業に最適

光学倍率	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
モニタ上の倍率 21.5" (FHD)	42.5	63.75	85	127.5	170
観察範囲 (約mm)	11.0 x 6.2	7.3 x 4.1	5.5 x 3.1	3.7 x 2.1	2.7 x 1.5

作動距離：88mm

SKL-B コンバージョンレンズ
x0.5使用時、観察範囲は倍に、
SKL-A コンバージョンレンズ
x2.0使用時、観察範囲は半分になります

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5 ¥15,000 (税込¥16,500) 取付時モニタ倍率x21.25~x85 (作動距離150mm)

SKL-A コンバージョンレンズ x2.0 ¥15,000 (税込¥16,500) 取付時モニタ倍率x85~x340 (作動距離32mm)

*コンバージョンレンズは別売です。

<仕様>

項目	仕様
撮像素子	1/2.8" 2.16Mega pixel カラーCMOS
出力画素数	1920 (H) x1080 (V)
走査方式	プログレッシブ
ビデオ出力	DVI 1.0準拠 (HDMIコネクタ接続)
電源入力電圧	+9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)
動作温度&湿度	温度：0°C~40°C 湿度：10~80% (結露無きこと)

*HDMI 接続モニタ (オプション) もあります。



*モニタ&ケーブルはセットに含まれません

SKM-Z200C-FHD2、SKM-Z300C-FHD2 ズーム式マイクロ스코ープ基本セット内容

- ・ズームレンズ (SKL-Z200C又はSKL-Z300C)
- ・フルハイビジョンカメラ (ACアダプター付属)
- ・LEDリングライト照明 (SKLS-A)
- ・顕微鏡スタンド400 (SKS-ST400A)
- ・粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)
- ・拡散フィルター