

FHD モニタで観察する



# SKM-Z200C-FHD2

ズーム式マイクロスコープ



322,000円 (税込 354,200円)

1920x1080P高解像度  
高倍率においても作動距離60mmを確保

光学倍率	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0
モニタ上の倍率 21.5"(FHD)	85	170	255	340	425	510
観察範囲 (約mm)	5.50x3.09	2.75x1.55	1.83x1.03	1.38x0.77	1.10x0.62	0.92x0.52

作動距離：60mm

SKL-D コンバージョンレンズx0.5使用時、観察範囲は倍に、  
SKL-E コンバージョンレンズx2.0使用時、観察範囲は半分になります。

コンバージョンレンズは別売です

SKL-D コンバージョンレンズ x0.5 ¥27,000(税込¥29,700)  
取付時モニタ倍率x42.5~x255(作動距離110mm)

SKL-E コンバージョンレンズ x2.0 ¥34,000(税込¥37,400)  
取付時モニタ倍率x170~x1020(作動距離26mm)



\*モニタ&ケーブルは  
セットに含まれません

# SKM-Z300C-FHD2

ズーム式マイクロスコープ



290,000円 (税込 319,000円)

1920x1080P高解像度  
作業しやすい作動距離88mm、顕微鏡作業に最適

光学倍率	0.5	0.75	1.0	1.5	2.0
モニタ上の倍率 21.5"(FHD)	42.5	63.75	85	127.5	170
観察範囲 (約mm)	11.0x6.2	7.3x4.1	5.5x3.1	3.7x2.1	2.7x1.5

作動距離：88mm

SKL-B コンバージョンレンズx0.5使用時、観察範囲は倍に、  
SKL-A コンバージョンレンズx2.0使用時、観察範囲は半分になります。

コンバージョンレンズは別売です

SKL-B コンバージョンレンズ x0.5 ¥19,000(税込¥20,900)  
取付時モニタ倍率x21.25~x85(作動距離150mm)

SKL-A コンバージョンレンズ x2.0 ¥19,000(税込¥20,900)  
取付時モニタ倍率x85~x340(作動距離32mm)



\*モニタ&ケーブルは  
セットに含まれません

## SKM-Z200C-FHD2 SKM-Z300C-FHD2

### マイクロスコープ基本セット内容

- ・ズームレンズ (SKL-Z200C又はSKL-Z300C)
- ・LEDリングライト照明 (SKLS-A)
- ・粗動ホルダ (SKS-HOLD-A)
- ・フルハイビジョンカメラ (ACアダプター付属)
- ・顕微鏡スタンド400 (SKS-ST400A)
- ・拡散フィルター

### FHDカメラ仕様

撮像素子 : 1/2.8" 2.16Mega pixel カラーCMOS  
出力画素数 : 1920 (H) x 1080 (V)  
走査方式 : プログレッシブ

ビデオ出力 : DVI 1.0準拠 (HDMIコネクター接続)  
電源入力電圧 : +9~+15Vdc (Typical:+12Vdc)  
動作温度&湿度 : 温度 : 0~39°C 湿度 : 20~85%RH (結露無きこと)