

慣性式加振器

モーダル試験や航空機の飛行試験で使われる加振器には通常動電加振器が使用されます。しかし、従来の加振器は携帯性がなく、取り付けにかり、使いやすさに難がありました。DynaLabs 慣性加振器は携帯性に優れ、取り付けも簡単で手で保持しての使用も可能です。

特長


- 軽量コンパクトな形状
- 簡単なセットアップ
- 低周波領域での動作
- 調整可能な台座により様々な角度に柔軟に対応
- 低摩擦ベアリングガイド付き



技術仕様

	IS-5	IS-10	IS-20	IS-40
最大加振力	5 N	10 N	20 N	40 N
周波数範囲	10 - 1,000 Hz	10 - 3,000 Hz	10 - 3,000 Hz	10 - 3,000 Hz
最大変位(peak-to-peak)	1 mm	5 mm	8 mm	8 mm
加振器重量	0.06 kg	0.24 kg	0.3 kg	0.5 kg
寸法(直径×高さ)	φ35 mm×24.3 mm	φ42 mm×40 mm	φ44.4 mm×46 mm	φ55 mm×55 mm
冷却装置	空冷	空冷	空冷	空冷
サスペンション	スプリング	スプリング	スプリング	スプリング
アンプ	外付	外付	外付	外付
最大電流	1 A	4 A	4 A	4 A
最大入力電圧	1 VAC	1 VAC	1 VAC	1 VAC

アクセサリ等を含む



Ankara / TURKEY

info@dynamalabs.com.tr www.dynamalabs.com.tr

お問い合わせ

有限会社 シスコム

〒171-0014 東京都豊島区池袋 4-27-5 和田ビル

TEL: 03-6907-9105 AX: 03-6715-